

kompaktný valec AEVUZ-1/2"- -P-A


číslo dielca: 160620

FESTO

pre bezdotykové snímanie,
koniec piestnice s vnútorným závitom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 0,4 "
priemer piesta	1/2"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný ťahavý
koniec piestnice	vnútorný závit
Pracovný tlak	21,8 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	42 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	8 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	2 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	87 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	59 g
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	21,8 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina