

kompaktný valec AEVUZ-2 1/2"- -A-P-A

číslo dielca: 160637

FESTO

pre bezdotykové snímanie,
koniec piestnice s vonkajším závitom.
Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	2 1/2"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný ťahaný
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	11,6 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.679 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	134 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	16 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.059 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	177 g
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
pracovný tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina