

lineárny pohon DGP-2"- -PPV-A-B


číslo dielca: 160913

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnice, s integrovaným vedením a obojstranným nastaviteľným tlmením v koncovej polohe.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 3.000 mm
priemer piesta	2"
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
vedenie	Základné vedenie
Princíp synchronizácie	tvarovým stykom (drážka)
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	30 mm
Pneumatická prípojka	NPT1/4-18