



pneumatický ventil

VL-5/3G-D-01

číslo dielca: 161064

FESTO

5/3 - cestný ventil, stredová poloha zatvorená
Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/3 v kľúčovej polohe zatvorený
Typ ovládania	pneumatický
Šírka	26 mm
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Menovitá hodnota	8 mm
Sieťový modul	27 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 15407-1 VDMA 24563
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	reverzibilný
Riadiaci tlak	3 ... 16 bar
Čas vypnutia	32 ms
Čas zapnutia	13 ms
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-10 ... 60 °C
Riadiace médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	330 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1
Pneumatická prípojka 1	Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1
Pneumatická prípojka 2	Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1
Pneumatická prípojka 3	Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1
Pneumatická prípojka 4	Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1
Pneumatická prípojka 5	Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok