



# pneumatický ventil

## VL-5/2-D-02-FR

číslo dielca: 161082

FESTO

5/2-cestný ventil, pneumaticky ovládané, s pružinovým spätným vrátením  
Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	pneumatický
Šírka	18 mm
Štandardný menovitý prietok	500 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Menovitá hodnota	6 mm
Sieťový modul	19 mm
Funkcia odsávania	škrtené
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	VDMA 24563
Ručné pomocné ovládanie	žiadna
Druh riadenia	priamo
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	reverzibilný
Riadiaci tlak	3 ... 10 bar
Čas vypnutia	18 ms
Čas zapnutia	8 ms
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota média	-10 ... 60 °C
Riadiace médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	120 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 2	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 3	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 4	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Pneumatická prípojka 5	pripájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 2
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok