

tandemový valec

ADVUT-100x4- -P-A


číslo dielca: 161146

FESTO

pre bezdotykové snímanie,
koniec piestnice s vnútorným závitom.

Pri tomto výrobku môže byť namontované prírubové upevnenie FUA-...
len na koniec krytu. Matica pre závitovú piestnicu je súčasťou dodávky.

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



Vzorové zobrazenie

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Zdvih | 1 ... 150 mm |
| priemer piesta | 100 mm |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| činnosť | dvojčinný |
| koniec piestnice | vnútorný závit |
| Konštrukčné vyhotovenie | piest piestnica profilová rúra |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Pracovné médium | sušený vzduch, mazaný a nemazaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 4.418 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 17.966 N |
| Typ upevnenia | Voliteľný: s príslušenstvom s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina jemne eloxované |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná oceľ |