

# Tesniaci krúžok OL-M14

číslo dielca: 161183

FESTO

bez únikov



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 16030
veľkosť zväzku	1
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 30 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-40 ... 100 °C
ručné pritiahnutie pri izbovej teplote	áno
Menovitý uťahovací moment	21 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Materiálový údaj	zhoda s RoHS