

# Veľmi jemný filter PFML-90-HP3-AST

Číslo dielu: 1612487

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konstrukčný rad	L
Veľkosť	90
Konstrukcia	Filter s vláknami
Jemnosť filtra	0.01 µm
Odpúšťanie kondenzátu	ručne
Prevádzkový tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [2:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	10220 l/min
Stupeň účinnosti filtra	99.99998 s
Max. množstvo kondenzátu	200 cm <sup>3</sup>
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov Spojeného kráľovstva pre tlakové zariadenia
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál nádoby	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Hmotnosť výrobku	7700 g
Objem	3