


lineárny pohon DGP-25- -PPV-A-B

číslo dielca: 161780

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s integrovaným vedením a obojstranne nastaviteľné tlmenie v koncovej polohe.

Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 3.000 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatiké tlmenie koncových polôh Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Základné vedenie
Princíp synchronizácie	tvarovým stykom (drážka)
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	18 mm
Priečny moment Mx (diagram)	1 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	295 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	295 N
Pohybovaná hmotnosť	180 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	180 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	840 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	36 g
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliníkový odliatok potiahnutý, pokrytý
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník eloxovaný