

Lineárny pohon DGPL-63- -PPV-A-KF-B


číslo dielca: 161796

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre bezdotykové snímanie, bez piestnej tyče, s integrovaným vedením a obojstranným nastaviteľným tlmením v koncovej polohe.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Zdvih | 10 ... 3.000 mm |
| priemer piesta | 63 mm |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Princíp synchronizácie | tvarovým stykom (drážka) |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak Mpa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 8 bar |
| činnosť | dvojitý |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Dĺžka tlmenia | 30 mm |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 1.870 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 1.870 N |
| Pohybovaná hmotnosť | 4.990 g |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 4.990 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 236 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 15.370 g |
| Alternatívne pripojenia | pozri výkres výrobku |
| Pneumatická prípojka | G3/8 |
| Materiál krytu | Hliníkový odliatok potiahnutý, pokrytý |
| Materiál tesnení | NBR TPE-U(PU) |
| Materiál telesa | Hliník eloxovaný |