

Kyvná príruha SZF-25

číslo dielca: 161820

FESTO

pre plochý valec DZF.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná