


Uhlová zásuvka MPPE-3-B

číslo dielca: 161839

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	500
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	65 g
Elektrická prípojka	8-pólový rohový zásuvka Pájkovateľný
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	5 A
Káblový konektor so závitom	Pg9
Prípustný priemer kábla	6 ... 8 mm
Prierez prípojky	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-30 ... 95 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Meď pocínované