

Ložiskové púzdro CRLNG-32

Číslo dielu: 161840

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | 32 |
| Založené na norme | ISO 15552 (doteraz aj VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Teplota okolia | -40 °C...80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 133 g |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál upevnenia | elektrolyticky leštené vysokolegovaná oceľ |
| Materiál ložiska | Plast |