


Pripojovacie vedenie KVIA-MPYE-10

číslo dielca: 161985

FESTO

pre proporcionálne ventily



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	530 g
Elektrická prípojka	priama zástrčka / priama zásuvka
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Dĺžka kábla	10 m
Priemer kábla	6,2 mm
Káblové usporiadanie	4x0,25
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál kontaktov zástrčky	bronz postriebrený a pozlátený