

Jednotka minisuportu SPZ-20-50-P-A-KF

FESTO

číslo dielca: 162181

Výbehový typ

s 2 piestnymi tyčami (TWIN-suport), pre bezdotykové snímanie.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 50 mm |
| Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka | 10 mm |
| priemer piesta | 20 mm |
| Pracovný režim pohonnej jednotky | Suport |
| Tlmenie | Pneumatické tlmenie s pevným kovovým dorazom |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| vedenie | Guličkové vedenie |
| Konštrukčné vyhotovenie | Vedenie |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojitý |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| Teplota okolia | -20 ... 80 °C |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 282 N |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 282 N |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Material cover | Hliníková tvárna zliatina |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Hliníková tvárna zliatina |
| Material piston rod | cementačná oceľ |