

# Jednotka minisuportu SPZ-32-25-P-A-KF


číslo dielca: 162193

Výbehový typ

s 2 piestnymi tyčami (TWIN-suport), pre bezdotykové snímanie.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Zdvih                                     | 25 mm   |
| Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka         | 10 mm   |
| priemer piesta                            | 32 mm   |
| Pracovný režim pohonnej jednotky          | Suport  |
| Tlmenie                                   | Pneumatické tlmenie s pevným kovovým dorazom                |
| montážna poloha                           | ľubovoľný   |
| vedenie                                   | Guličkové vedenie   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Vedenie   |
| Rozpoznanie polohy                        | pre snímače koncových polôh                                 |
| Pracovný tlak                             | 1 ... 10 bar  |
| činnosť                                   | dvojčinný   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 0 - Bez zaťaženia koróziou                                  |
| Teplota okolia                            | -20 ... 80 °C   |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok     | 724 N   |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred      | 724 N   |
| Pneumatická prípojka                      | G1/8  |
| Material cover                            | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Material seals                            | NBR   |
| Material housing                          | Hliníková tvárna zliatina                                   |
| Material piston rod                       | cementačná oceľ   |