

Filter LF-3/8-D-MINI

Číslo dielu: 162606

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	40 μm
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Spekaný filter s odstredivým odlučovačom
Max. množstvo kondenzátu	22 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0 bar...16 bar
Normálny menovitý prietok	1400 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	250 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC