

Filter

LF-1/8-D-5M-MINI-A



číslo dielca: 162618

Classic - nepoužívať pre nové projekty

jemnosť filtra 5 µm, s ochranným košíkom a automatickým odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	22 cm ³
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	800 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	250 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC