

Filter LF-1-D-5M-MAXI-A

Číslo dielu: 162625

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	5 ľm
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Spekaný filter s odstredivým odlučovačom
Max. množstvo kondenzátu	80 cm ³
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	2 bar...12 bar
Normálny menovitý prietok	3800 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	5 °C...60 °C
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1440 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1
Pneumatický prípoj 2	G1
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC