


Kombinácia jemného filtra LFMBA-3/8-D-MINI

Číslo dielu: 162660

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Jemnosť filtra	0.01 ľm
Stupeň účinnosti filtra	99.9999 %
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Filter s vláknami
Max. množstvo kondenzátu	22 ml
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	1 bar...16 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertné plyny
Teplota média	1.5 °C...60 °C
Zvyškový obsah oleja	0.01 mg/m ³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	Borsilikátové vlákno
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC