

# Jednotka úpravy vzduchu FRC-1-D-O-MAXI

FESTO


číslo dielca: 162745

Classic - nepoužívať pre nové projekty

kombinácia filter-tlakový regulačný ventil-zaolejovač, 40 µm-filter, s ochranným kovovým košíkom.

s ručným odpúšťaním kondenzátu. Bez manometra.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filter s redukčným ventilom bez manometra Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	80 cm <sup>3</sup>
Kvalita filtrácie	40 µm
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	Pripravené pre G1/4
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 12 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	8.500 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.460 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	PC