


jemný filter LFMB-3/4-H-A

číslo dielca: 162819

FESTO

s vložkou filtra 1 µm , ochranný kovový košík.
Výbehový typ: Dostupný do 2008



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	1 µm
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Ukazovateľ diferenčného tlaku	manometer
Vstupný tlak 1	0 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	3.300 l/min
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	1,5 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Materiálová informácia pre šálku	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom