



kombinácia jemného filtra LFMBA-1/2-H-A

číslo dielca: 162821

FESTO

jemný filter 1 µm pre predfiltráciu a najjemnejší filter 0,01 µm, s ochranným kovovým košíkom.

Výbehový typ: Dostupný do 2008



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-----------------------------------|--|
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 0,01 µm |
| Účinnosť filtrácie | 99,9999 % |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konštrukčné vyhotovenie | vláknitý filter |
| Ukazovateľ diferenčného tlaku | manometer |
| Vstupný tlak 1 | 0 ... 16 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 800 l/min |
| Pracovné médium | filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm |
| Teplota média | 1,5 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,01 mg/m ³ |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 2.300 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/2 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/2 |
| Materiálová informácia pre filter | bór kremičitanové vlákna |
| Materiálová informácia pre skriňu | PA - zosilnený |
| Materiálová informácia pre šálku | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom |