



# kombinácia jemného filtra LFMBA-1-H-A

číslo dielca: 162823

FESTO

jemný filter 1 µm pre predfiltráciu a najjemnejší filter 0,01 µm, s ochranným kovovým košíkom.

Výbehový typ: Dostupný do 2008



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Ukazovateľ diferenčného tlaku	manometer
Vstupný tlak 1	0 ... 16 bar
Štandardný menovitý prietok	2.600 l/min
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm
Teplota média	1,5 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	6.460 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
Materiálová informácia pre šálku	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom