

Presný manometer MAP-40-4-1/8-EN

Číslo dielu: 162842

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...4 bar 1 000032...58 000032
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	40
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Prevádzkový tlak	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 000032...58 000032
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1,6
Druh krytia	IP43
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	R1/8
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	PBT
Materiál priezoru	PS

Charakteristický znak	Hodnota
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	60 g
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Stupnica	Dvojitá stupnica bar (vonkajšia) psi (vnútor.)