



# lineárny pohon DGPL-11/16"- -PPV-A-GF-B

číslo dielca: 162931

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnice, s integrovaným vedením a obojstranným nastaviteľným tlmením v koncovej polohe.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

| charakteristický znak  | Hodnota  |
|------------------------|--|
| Zdvih                  | 10 ... 3.000 mm  |
| priemer piesta         | 11/16"   |
| Tlmenie                | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh<br>Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky |
| vedenie                | Klzné vedenie  |
| Princíp synchronizácie | tvarovým stykom (drážka)   |
| Pracovný tlak          | 2 ... 8 bar  |
| činnosť                | dvojčinný  |
| Pracovné médium        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]   |
| Teplota okolia         | -10 ... 60 °C  |
| Dĺžka tlmenia          | 16 mm  |
| Pneumatická prípojka   | UNF10-32   |