



lineárny pohon DGPL-3"- -PPV-A-GF-B

číslo dielca: 162937

FESTO

pre bezdotykové snímanie, bez piestnice, s integrovaným vedením a obojstranným nastaviteľným tlmením v koncovej polohe.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 3.000 mm
priemer piesta	3"
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
vedenie	Klzné vedenie
Princíp synchronizácie	tvarovým stykom (drážka)
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	83 mm
Pneumatická prípojka	NPT1/2-14