


prípojacie vedenie KVIA-5

číslo dielca: 163960

FESTO

pre analógové prístroje



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	306 g
Elektrická prípojka	priama zástrčka
Káblové usporiadanie	6x0,25
Priemer kábla	8 mm
Dĺžka kábla	5 m
Typ upevnenia	s prevlečnou maticou
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz postriebrený a pozlátený