

tlmič hluku U-M3

číslo dielca: 163978

★ Standard-Programm
Výbehový typ

Výbehový typ. Nepoužívať pre nové konštrukcie. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hladina akustického tlaku	65 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pneumatická prípojka	M3
Materiálová informácia pre vložku tlmiča	bronz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS