

Voľnobeh FLSM-16-L

Číslo dielu: 164230

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Smer otáčania	Pohyb doľava
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.52 Nm
Hmotnosť výrobku	450 g
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál dutinky	Cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	Cementačná oceľ