


# nadstavba koncového snímača QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

číslo dielca: 164853

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	hranatý
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	taktovací
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
princíp merania	induktívny
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Izolačné napätie	50 V
Max. výstupný prúd	200 mA
Spínací výstup	PNP
Nárazová pevnosť	0,5 kV
Stupeň znečistenia	3
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Priemer kábla	8 ... 13 mm
Káblový konektor so závitom	M20
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PC
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ