


# zastavovací valec STA-50-30-P-A-R

číslo dielca: 164885

FESTO

s kladkou.

Tento produkt sa nesmie nasadzovať v tekutých okolitých médiách. Je možné jednoduché prestavenie na dvojitý valec.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	30 mm
priemer piesta	50 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný ťahavý
Konštrukčné vyhotovenie	piestnica s kladkou
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Ochrana voči krúteniu/vedenie	zarovnaná piestna tyč
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Nárazová sila	2.300 N
Dovolená bočná sila pri prepínaní	1.100 N
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre kryt	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre kladku	Oceľ