


Zarážkový valec STAF-80-30-P-A-R

číslo dielca: 164886

FESTO

s kladkou a integrovanou prírubovou platňou.
Tento produkt sa nesmie používať pri tekutých okolitých médiách. Je možné jednoduché prestavenie na dvojčinný valec.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	30 mm
priemer piesta	80 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný ťahavý
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč s kladkou
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestna tyč
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	zarovnaná piestna tyč
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Povolená nárazová sila na vysunutú piestnu tyč	14.600 N
Dovolená bočná sila pri prepínaní	4.500 N
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál kolečka	Oceľ