

Plochý valec EZH-5/20-25-B

číslo dielca: 164993

FESTO

poistený proti pootočeniu



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	12 mm ekvivalentný priemer
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Konštrukčné vyhotovenie	piest Štvorcová piestna tyč
Rozpoznanie polohy	bez
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	Štvorcová piestna tyč
Pracovný tlak Mpa	0,25 ... 0,6 MPa
Pracovný tlak	2,5 ... 6 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	52 N
Teoretická minimálna vratná sila pružiny	8 N
Teoretická maximálna vratná sila pružiny	10,6 N
Hmotnosť výrobku	108 g
Typ upevnenia	s priečnym vŕtaním
Pneumatická prípojka	nástrčná spojka PK-3
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	Oceľ poniklované