


Plochý valec EZH-5/20-50-B

Číslo dielu: 164994

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	50 mm
Priemer piestu	12 mm ekvivalentný priemer
Tlmenie	bez tlmenia
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný tlačný
Konštrukcia	Piest hranatá piestna tyč
Snímanie polohy	bez
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	hranatá piestna tyč
Prevádzkový tlak	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	49 N
Teoretická min. vratná sila pružiny	10.6 N
Teoretická max. vratná sila pružiny	13.6 N
Hmotnosť výrobku	145 g
Spôsob upevnenia	s priečne vyvrtaným otvorom
Pneumatický prípoj	Nástrčná vsuvka PK-3
Materiál veka	Hliník
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník
Materiál piestnej tyče	Oceľ poniklované