

Zapínací ventil HEE-1/8-D-MINI-110

číslo dielca: 165069



Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre jednotky pre úpravu stlačeného vzduchu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak	2,5 ... 16 bar
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50/60 Hz, Spínací výkon 5 VA, Pridržiavací výkon 3,7 VA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar C podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa DIN EN 175301-803