



Prijímač SOEG-E-Q30-NS-K-2L

číslo dielca: 165320

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
metóda merania	Jednocestná svetelná závara Prijímač
Typ svetla	infračervený
Dosah	0 ... 6.000 mm
Teplota okolia	-25 ... 55 °C
Spínací výstup	NPN
Funkcia spínacieho prvku	Spínaný znížením intenzity svetla
Max. spínacia frekvencia	1.000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Pokles napätia	2 V
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Činiteľ zvlnenia	20 %
Prúd naprázdno	30 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	kábel 3-žilový
Dĺžka kabla	2,5 m
Materiál izolácie kabla	TPE-U(PUR)
Velkosť	30x30x15 mm
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	85 g
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Záložný prevádzkový displej	zelená LED
možnosti nastavenia	Potenciometer
Nastaviteľný rozsah hornej hranice	6.000 mm
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kabla	-5 ... 55 °C
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou