


Reflexný optický snímač SOEG-RT-Q30-PS-S-2L

číslo dielca: 165351

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodatečný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 60947-5-2
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
metóda merania	Difúzny odrazový snímač
Typ svetla	infračervený
Dosah	0 ... 600 mm
Teplota okolia	-25 ... 55 °C
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	spínaný svetlom
Max. spínacia frekvencia	1.000 Hz
Max. výstupný prúd	200 mA
Pokles napätia	2 V
Odolnosť voči skratu	taktovací
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Činiteľ zvlhnenia	20 %
Prúd naprázdno	25 mA
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Elektrická prípojka	Zástrčka M8x1 3-pólový
Veľkosť	30x30x15 mm
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Hmotnosť výrobku	18 g
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Záložný prevádzkový displej	zelená LED
možností nastavenia	Potenciometer
Dolná hranica nastaviteľného rozsahu	0 mm
Nastaviteľný rozsah hornej hranice	600 mm
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 55 °C
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou