

prípojovacie vedenie KM8-M8-GSGD-5

číslo dielca: 165611

FESTO

pre vstupy, 5 m dĺžka, s priamou zástrčkou a priamou zásuvkou



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 75 V
Prúdová zaťažiteľnosť	4 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Elektrická prípojka	priama zástrčka / priama zásuvka M8x1 / M8x1 3-pólový / 3-pólový
Káblové usporiadanie	3x0,25
Dĺžka kabla	5 m
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PUR