

Prípojacie vedenie KRP-1-24-5


číslo dielca: 165613

Výbehový typ

Prípojacia zásuvka pre reléovú dosku ventilového terminálu CPV s káblom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2024. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	94 g
Elektrická prípojka	2-pólový rohový zásuvka
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 26 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 20 V
Prúdová zaťažiteľnosť	1 A
Dĺžka kábla	5 m
Priemer kábla	3,5 mm
Káblové usporiadanie	2x0,25
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál izolácie kábla	PVC
Materiál telesa	PUR
Materiál kontaktov zástrčky	bronz