


vložená doska tlakového regulátora LR-ZP-A-D-1-CT

číslo dielca: 165850

FESTO

pre ISO-ventily

Výbehový typ. Dodateľný do 2010.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 5599-1
integrovaná funkcia	regulátor tlaku
Konštrukčné vyhotovenie	piest
Oblasť regulácie tlaku	0 ... 12 bar
Vstupný tlak 1	≤ 14 bar
Hmotnosť výrobku	520 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok Oceľ