

# špirálová plastická hadica PPS-4-15-1/4-CT-BL

číslo dielca: 165870

FESTO

s 2 otočnými závitovými spojkami a tesniacimi krúžkami, polyamid (nie je prípustné pri výrobe potravín).

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	15 m
Vonkajší priemer	6,3 mm
Blokovacia dĺžka	0,67 m
Vnútorňý priemer	4,7 mm
Priemer vinutia	75 mm
Počet závitov vinutia	90
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 21,2 bar
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch Vákuum
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	350 g
Pneumatická prípojka	G1/4
Farba	modrý
Materiálová informácia, pripojovací závit	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, kryt	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre hadicu	PA-P