


axiálna montážna sada EAMM-A-D60B-70A-S1

číslo dielca: 1679566

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	750 g
Kód rozhrania, pohon	D60B
Kód rozhrania, motor in	70A
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS