


# Rozšiřovací modul CMGA-E1-CO

číslo dielca: 1680828

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                                      |
|---|--|
| Pracovný rozsah logického vstupu                | 20,4 ... 28,8 V                              |
| Menovité napätie DC                             | 24 V   |
| Dovolený rozsah napätia logiky                  | -15% - 20%                                   |
| Menovité prevádzkové napätie DC                 | 24 V   |
| Menovitý prúd, napájanie logiky                 | $\leq 2$ A                                   |
| Príkion 24 V                                    | $\leq 2,4$ W                                 |
| Vstup kódovacieho zariadenia rozhrania, funkcia | nie  |
| Zobrazenie                                      | LED  |
| Ovládacie prvky                                 | DIL - prepínače<br>Otočný kódovací prepínač  |
| Spôsob ochrany                                  | IP20   |
| Teplota okolia                                  | 0 ... 50 °C                                  |
| Teplota skladovania                             | -10 ... 70 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                                | 110 g  |
| Rozmery Š x D x V                               | 22,5 mm x 115 mm x 100 mm                    |
| Typ upevnenia                                   | s DIN lištou                                 |
| montážna poloha                                 | vertikálny<br>Voľná konvekcia                |
| Prípojka zbernice                               | 9-pinový<br>Sub-D                            |
| spriahnutie prevádzkovej zbernice               | CANopen                                      |
| Max. prenosová rýchlosť prevádzkovej zbernice   | 1 Mbit/s                                     |
| Materiálový údaj                                | zahŕňa látky obsahujúce LABS<br>zhoda s RoHS |