

Pripojovací kábel NHSB-A1-20-BLG3-LE3-PU8-2XBB

číslo dielca: 1686611

FESTO

Vhodné pre lineárny pohon DFPI.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka ochranej hadice	20 m
montážna poloha	ľubovoľný
na vonkajšie použitie	C1 - zóna použitia s ochranou proti poveternostným vplyvom
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 100 % Kondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Elektrický prípoj 1	Priama zástrčka, 3-pin
Elektrický prípoj 2	voľný koniec, 3-pin
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Pneumatická prípojka	pre vonkajší priemer hadice 8 mm
Min. polomer ohybu kábla	100 mm
Káblové usporiadanie	3 x 0,75 mm ²
Hmotnosť výrobku	5.000 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre ochrannú hadicu	PA
Materiálová informácia: Spojka ochranej hadice	PA
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE