

# Vedenie pre veľké záťaže

## HD-8- -

číslo dielca: 170023


FESTO

konfigurovateľný.

Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



Vzťorové zobrazenie

## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	8
Zdvih	10 ... 1.080 mm
montážna poloha	ľubovolný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vodiaca os bez pohonu
Max. Rýchlosť	3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. sila Fy	518 N
Max. sila Fz	518 N
Maximálny moment Mx	12,6 Nm
Maximálny moment My	16,8 Nm
Maximálny moment Mz	16,8 Nm
Pohybovaná hmotnosť	195 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	195 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	33 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	860 g
Materiálová informácia pre vodiace prvky	Oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný