

Vedenie pre veľké záťaže

HD-25- -

číslo dielca: 170026


FESTO

konfigurovateľný.

Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.

V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



Vzťorové zobrazenie

údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	10 ... 2.160 mm
montážna poloha	ľubovlný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vodiaca os bez pohonu
Max. Rýchlosť	3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. sila Fy	5.400 N
Max. sila Fz	5.600 N
Maximálny moment Mx	260 Nm
Maximálny moment My	415 Nm
Maximálny moment Mz	400 Nm
Pohybovaná hmotnosť	1.780 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.780 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	116 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	3.600 g
Materiálová informácia pre vodiace prvky	Oceľ
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný