



# výkyvný modul DSM-25-270-P-FW-CL

číslo dielca: 170086

FESTO

s prírubovým hriadeľom, tlmič nárazov vľavo.

Na vyžiadanie sa tieto pohony dodávajú s povolením ATEX. Popisy v katalógových listoch ako "ATEX označenie", "ATEX-Okolité teplota" a "CE-značka" sa vzťahujú len na pohony s povolením.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                 |
|---|---|
| Velkosť                                   | 25                                      |
| Uhol tlmenia                              | 10 deg                                  |
| Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia         | 0 ... 258 deg                           |
| Uhol otáčania                             | 258 deg                                 |
| Tlmenie                                   | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                               |
| jemné nastavenie                          | -1,5 deg                                |
| činnosť                                   | dvojčinný                               |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Kyvné krídlo                            |
| Rozpoznanie polohy                        | bez                                     |
| Pracovný tlak                             | 1,5 ... 10 bar                          |
| maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar          | 1 Hz                                    |
| ATEX-Označenie                            | II 2 G c T4                             |
| ATEX-teplota okolia                       | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C                        |
| Pracovné médium                           | filtrovaný stlačený vzduch              |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)   |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C                           |
| Krútiaci moment pri 6 baroch              | 5 Nm                                    |
| Hmotnosť výrobku                          | 730 g                                   |
| Typ upevnenia                             | s vnútorným závitom                     |
| Pneumatická prípojka                      | M5                                      |
| Materiálový údaj                          | Bez medi a PTFE                         |
| Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu | Oceľ<br>poniklované                     |
| Materiálová informácia pre tesnenia       | TPE-U(PU)                               |
| Materiálová informácia pre skriňu         | Hliníková tvárna zliatina               |