


výkyvný modul DSM-25-270-P-FW-CR

číslo dielca: 170087

FESTO

s prírubovým hriadeľom, tlmič nárazov vpravo.

Na vyžiadanie sa tieto pohony dodávajú s povolením ATEX. Popisy v katalógových listoch ako "ATEX označenie", "ATEX-Okolité teplota" a "CE-značka" sa vzťahujú len na pohony s povolením.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Velkosť | 25 |
| Uhol tlmenia | 10 deg |
| Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia | 0 ... 258 deg |
| Uhol otáčania | 258 deg |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| jemné nastavenie | -1,5 deg |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Kyvné krídlo |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Pracovný tlak | 1,5 ... 10 bar |
| maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar | 1 Hz |
| ATEX-Označenie | II 2 G c T4 |
| ATEX-teplota okolia | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Krútiaci moment pri 6 baroch | 5 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 730 g |
| Typ upevnenia | s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | M5 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu | Oceľ poniklované |
| Materiálová informácia pre tesnenia | TPE-U(PU) |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníková tvárna zliatina |