


softvérový modul SPC200-2AI-U

číslo dielca: 170177

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Maximálna chyba zosilnenia	0,2 %
Absolutná presnosť referenčného napätia	0,4 %
Počet analógových vstupov	2
Rozlíšenie	12 Bit
Vstupý filter	spodný priepusť 16 Hz
Napätový rozsah vstupu	0 ... 10 V
Maximálny výstupný prúd referenčného napätového zdroja	8 mA
Maximálna chyba kompenzácie	1,5 mV
Minimálny odpor vstupu	200 kOhm
Referenčné napätie	10 V
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	10 mA
Hmotnosť výrobku	55 g
Absolutná presnosť meniča	< 0,3 % FS
Nelinearita	3 LSB
Elektrická prípojka vstupov	svorková lišta 9-pinový
Montážna plocha	od 3 vyššie